



PRODIGY-3 in 1, Equipo portátil de Radiofrecuencia Multipolar Avanzada, Succión y LED, todo en un sólo sistema

El mejor equipo para el cuidado profesional, optimizado para el modelaje del cuerpo y el cuidado facial.

PRINCIPIOS DE Prodigy - 3 in 1

El sistema de cuidado profesional de Prodigy está basado en la Tecnología Integrada™. El sistema de LiposlimCare y PowerLifting satisfará completamente a los usuarios obteniendo resultados espectaculares en el tratamiento.

Prodigy - 3 in 1 cuenta con cabezales especializados para la aplicación corporal y facial que proporcionan un programa de tratamiento óptico con resultados espectaculares. Portátil y de fácil manejo.

TECNOLOGÍA INTEGRADA

Tecnología de Radiofrecuencia Multipolar actualizada

Aplica una tecnología de radiofrecuencia multipolar estable y actualizada. La energía de radiofrecuencia principalmente

distribuye la energía termal a la capa dérmica y a la capa adiposa. 0.8MHz de Radiofrecuencia, los indicados para un resultado efectivo. Energía de Radiofrecuencia controlable (nivel 1 al 10).

Tecnología de Succión/Vacío

Rendimiento de succión potente y estable. Nivel de succión controlable (nivel 1 al 5). Varias frecuencias de pulso de succión (4 tipos: continuado, rápido, general, lento).

Tecnología LED Avanzada


La particular longitud de ondas para 630nm y 430nm trabajan para reducir líneas finas y arrugas.

SISTEMA LIPOSLIMCARE™ CUERPO

El sistema LiposlimCare proporciona una solución probada para el tratamiento de reducción corporal con las tecnologías de Radiofrecuencia avanzada, Succión y LED.

Los dos tipos de cabezal en la tecnología integrada mejoran significativamente los efectos del tratamiento. Proporcionan resultados rápidos en el tratamiento de zonas clave. Especialmente indicado para:

- Grasa y celulitis
- Reducción de talla
- Remodelación corporal
- Estiramiento de la piel



SISTEMA POWERLIFTING™ FACIAL

El sistema PowerLifting representa el sistema de estiramiento facial especializado de Prodigy, utilizando tecnologías de Radiofrecuencia, Succión y LED.

Los dos tipos de cabezal, el alternativo y el facial, se pueden aplicar en zonas clave como el cuello y la cara. Proporciona resultados espectaculares desde la primera sesión. Especialmente indicado para:

- Estiramiento facial
- Estiramiento de la piel
- Arrugas
- Regeneración de colágeno



ESPECIFICACIONES

Radiofrecuencia 0.8 MHz
Oscilación succión 250 mmHg
Longitud onda LED ROJO: 630nm; AZUL: 430nm
Entrada Voltaje 110-120V/220-240V, 50-60Hz
Peso 5.8 Kg
Dimensiones: Ancho 291 x largo 271 x alto 282mm (base no incluida)



